



Ref. 030101

CASSANI ADM

Abrasivo Diamantado Metálico (ADM), con enganche tipo Cassani, destinado al calibrado, desbaste y pulido de pavimentos.

Diamond Abrasive Diamond Metallic (ADM), with Cassani type coupling, intended for calibrating, grinding and polishing of pavements.

MATERIALES / MATERIALS	MÁQUINAS / MACHINES	SECTOR / SECTOR
<ul style="list-style-type: none"> ✓ MARMOL / MARBLE ✓ TERRAZO / TERRAZZO ✓ GRANITO / GRANITE ✓ HORMIGÓN / CONCRETE 		PAVIMENTO Y LIMPIEZA FLOOR RENOVATION & CLEANING


GRANOS / GRITS	DUREZA / HARDNESS	€/UD.		UD./BOX
10-20-40-50-60-80-100-120-140-170-200	MR GR CON	5 Tablets	7 Tablets	
		96,95	118,24	

TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES



Una dispersión controlada y homogénea del diamante, hacen de esta tecnología la combinación perfecta para conseguir **Abrasivos Diamantados Metálicos** superiores. **Formulaciones específicas** desarrolladas para optimizar el pulido de los diferentes materiales. **Almacenamiento indefinido** manteniéndose estable sin variar sus propiedades en el tiempo. **Incremento de la productividad** respecto al abrasivo tradicional, evitando las continuas paradas de máquina.

A controlled and homogeneous dispersion of the diamond, make this technology the perfect combination to achieve superior **Diamond Metallic Abrasives**. **Specific formulations** developed to optimize the polishing of different materials. **Undefined storage keeping** stable without changing its properties over time. **Increase in the productivity** with respect to the traditional abrasive, avoiding the continuous machine stops.



easystart®

Abrasivos estructurados 100% eficaces desde el comienzo. La micro-estructural lineal definida en la parte superior del producto, posibilita un **trabajo perfecto desde el principio**, sin necesidad de preparar o abrir la herramienta previamente.

Structured abrasives that are 100% effective from the very beginning. The micro-structural linear design on the top of the product enables **perfect work right from the start**, without the need to prepare or open the tool beforehand.



Ejemplo de máxima automatización industrial mediante sistema multi-prensado ejecutado por brazos robóticos. Con ello aseguramos la **máxima precisión en los procesos y productos**, con la **calidad constante** que nos diferencia.



Example of maximum industrial automation by means of a multi-press system executed by robotic arms. Hereby we ensure the **maximum precision in processes and products**, with **constant quality** that differentiates us.

