














# CORONA ADR ADR WHEEL

Abrasivo Diamantado Resinoide (ADR) destinado al pulido y brillantado de superficies y cantos rectos.

Diamond Resin Abrasive (ADR) destined to polish and gloss surfaces and straight edges.

MATERIALES / MATERIALS	MÁQUINAS / MACHINES	SECTOR / SECTOR
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ CERÁMICA / CERAMIC</li> <li>✓ CUARZO / QUARTZ</li> <li>✓ GRANITO / GRANITE</li> <li>✓ MÁRMOL / MARBLE</li> </ul>		<b>INDUSTRIA CERÁMICA</b> CERAMIC INDUSTRY

Ref. 050202


MEDIDA / SIZE	GRANOS / GRITS	FORMATO FORMATS	FIJACIÓN COUPLING	OPCIÓN / OPTION	€/UD.			UD./BOX
					C. Recto	Toroidal	Bisel	
 <b>100mm</b> (4")	50-100-200-400-800-1500-3000 White Shine – Black Shine	 Canto recto Straight edge	(M) (S) (X) (DX) (TZ)	Normal	47,70			 1
				Force System 10mm				
				Normal	47,70			 1
 <b>125mm</b> (5")	50-100-200-400-800-1500-3000 White Shine – Black Shine	 Canto toroidal Toroidal edge	(S) (X) (DX) (TZ)	Normal	63,60	95,40	63,60	 1
				Force System 10mm	63,60	-	-	
				Normal	63,60	-	-	 1
				Force System 10mm	63,60	-	-	
 <b>150mm</b> (6")	50-100-200-400-800-1500-3000 White Shine – Black Shine	 Canto recto Straight edge	(S) (X) (DX) (TZ) (CORA)	Normal	95,40			 1
				Force System 10mm				
				Normal	95,40			 1

## TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES

### ADR®

Una dispersión controlada y homogénea del diamante, hacen de esta tecnología la combinación perfecta para conseguir **Abrasivos Diamantados Resinoides** superiores. **Formulaciones específicas** desarrolladas para optimizar el pulido de los diferentes materiales. **Almacenamiento indefinido** manteniéndose estable sin variar sus propiedades en el tiempo. **Incremento de la productividad** respecto al abrasivo tradicional, evitando las continuas paradas de máquina.

A controlled and homogeneous dispersion of the diamond, make this technology the perfect combination to achieve superior **Diamond Resin Abrasives**. **Specific formulations** developed to optimize the polishing of different materials. **Undefined storage keeping** stable without changing its properties over time. **Increase in the productivity** with respect to the traditional abrasive, avoiding the continuous machine stops.



### HONEY COMB®

La **estructura geométrica** del panel de abeja es la base ideal para construir productos con una **estructura muy resistente** a la vez que **ligera**, proporcionando una perfecta **refrigeración** durante su uso.

The **geometrical honeycomb structure** is the ideal basis for building products with a **very strong yet lightweight structure**, providing perfect **cooling** during use.

### FORCE SYSTEM®

La construcción de la herramienta combinando piezas flexibles con rígidas garantiza un acople perfecto y un contacto constante sobre las superficies, **evitando marcas y rayas en el pulido**.

The construction of the tool combining flexible with rigid parts guarantees a perfect coupling and a constant contact on surfaces, **avoiding marks and scratches on the polish**.

### ROBOT® MULTIPRESS

Ejemplo de máxima automatización industrial mediante sistema multi-prensado ejecutado por brazos robóticos. Con ello aseguramos la **máxima precisión en los procesos y productos**, con la **calidad constante** que nos diferencia.

Example of maximum industrial automation by means of a multi-press system executed by robotic arms. Hereby we ensure the **maximum precision in processes and products**, with **constant quality** that differentiates us.

### WHITE® FORMULA

Revolucionaria fórmula diamantada con ausencia de cargas pigmentadas. Elimina el peligro de transferir color a las superficies, consiguiendo un pulido perfecto sobre cualquier superficie.

Revolutionary diamond formula with no pigmented fillers. Eliminates the danger of transferring colour to surfaces, achieving a perfect polish on any surface.

